

**Alaptest MK szár, belső hűtéssel, 3xD, Típus: 13****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232272 13
GTIN	4062406105877
Árucikk kategória	22G

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtéssel.

Egyenes hornyú.**Figyelem:**MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c: 13 - 17,5 mmHasznos hossz L₁: 35 mm

Morse-kúp MK méret: 2

Szorítócsavarok: 232990 TX8

Műszaki leírás

Szorítócsavarok	232990 TX8
Hasznos hossz L ₁	35 mm
Morse-kúp MK méret	2
Ø tartomány D _c	13 - 17,5 mm
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	3xD
Szár	Morse kúp
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Váltólapkás fúró