

**Alaptest MK szár, belső hűtéssel, 3xD, Típus: 12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232272 12
GTIN	4062406105860
Árucikk kategória	22G

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtéssel.

Egyenes hornyú.**Figyelem:**MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c: 12 - 12,5 mmHasznos hossz L₁: 31,8 mm

Morse-kúp MK méret: 2

Szorítócsavarok: 232990 TX7

Műszaki leírás

Szorítócsavarok	232990 TX7
Ø tartomány D _c	12 - 12,5 mm
Morse-kúp MK méret	2
Hasznos hossz L ₁	31,8 mm
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	3xD
Szár	Morse kúp
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Váltólapkás fúró