

**Alaptest MK szár, belső hűtéssel, 1,5xD, Típus: 48****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232271 48
GTIN	4062406105853
Árucikk kategória	22G

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtéssel.

Egyenes hornyú.**Figyelem:**MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c: 48 - 65 mmHasznos hossz L₁: 97,5 mm

Morse-kúp MK méret: 5

Szorítócsavarok: 232990 TX20

Műszaki leírás

Morse-kúp MK méret	5
Ø tartomány D _c	48 - 65 mm
Szorítócsavarok	232990 TX20
Hasznos hossz L ₁	97,5 mm
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	1,5xD
Szár	Morse kúp
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Váltólapkás fúró