

**Alaptest MK szár, belső hűtéssel, 1,5xD, Típus: 12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232271 12
GTIN	4062406104504
Árucikk kategória	22G

**Leírás****Kivitel:**

Belső hűtéssel.

**Egyenes hornyú.****Figyelem:**

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D<sub>c</sub>: 12 - 12,5 mm

Hasznos hossz L<sub>1</sub>: 18,8 mm

Morse-kúp MK méret: 2

Szorítócsavarok: 232990 TX7

**Műszaki leírás**

Szorítócsavarok	232990 TX7
Morse-kúp MK méret	2
Ø tartomány D <sub>c</sub>	12 - 12,5 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	18,8 mm
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	1,5xD
Szár	Morse kúp
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Váltólapkás fúró