

**Alaptest MK szár, belső hűtéssel, 1,5×D, Típus: 13****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232271 13
GTIN	4062406105815
Árucikk kategória	22G

**Leírás****Kivitel:**

Belső hűtéssel.

**Egyenes hornyú.****Figyelem:**

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D<sub>c</sub>: 13 - 17,5 mm

Hasznos hossz L<sub>1</sub>: 26 mm

Morse-kúp MK méret: 2

Szorítócsavarok: 232990 TX8

**Műszaki leírás**

Szorítócsavarok	232990 TX8
Ø tartomány D <sub>c</sub>	13 - 17,5 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	26 mm
Morse-kúp MK méret	2
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	1,5×D
Szár	Morse kúp
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Váltólapkás fúró