

**Alaptest MK szár, belső hűtéssel, 5×D, Típus: 13****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232273 13
GTIN	4062406105938
Árucikk kategória	22G

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtéssel.

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c: 13 - 17,5 mm

Hasznos hossz L₁: 63,5 mm

Morse-kúp MK méret: 2

Szorítócsavarok: 232990 TX8

Műszaki leírás

Hasznos hossz L ₁	63,5 mm
Morse-kúp MK méret	2
Szorítócsavarok	232990 TX8
Ø tartomány D _c	13 - 17,5 mm
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	5×D
Szár	Morse kúp
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

