



Alaptest MK szár, belső hűtéssel, 5×D, Típus: 36



Rendelési adatok

Rendelés száma	232273 36
GTIN	4062406105969
Árucikk kategória	22G

Leírás

Kivitel:

Belső hűtéssel.

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c: 36 - 47 mm

Hasznos hossz L₁: 209,5 mm

Morse-kúp MK méret: 4

Szorítócsavarok: 232990 TX20

Műszaki leírás

Morse-kúp MK méret	4
Hasznos hossz L ₁	209,5 mm
Szorítócsavarok	232990 TX20
Ø tartomány D _c	36 - 47 mm
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	5×D
Szár	Morse kúp
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

