

**Alaptest MK szár, belső hűtéssel, 3xD, Típus: 48****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232272 48
GTIN	4062406105914
Árucikk kategória	22G

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtéssel.

Egyenes hornyú.**Figyelem:**MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c: 48 - 65 mmHasznos hossz L₁: 130,1 mm

Morse-kúp MK méret: 5

Szorítócsavarok: 232990 TX20

Műszaki leírás

Szorítócsavarok	232990 TX20
Ø tartomány D _c	48 - 65 mm
Morse-kúp MK méret	5
Hasznos hossz L ₁	130,1 mm
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	3xD
Szár	Morse kúp
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Váltólapkás fúró