

**Alaptest MK szár, belső hűtéssel, 12×D, Típus: 13****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 232275 13     |
| GTIN              | 4062406106058 |
| Árucikk kategória | 22G           |

**Leírás****Kivitel:**

Belső hűtéssel.

**Figyelem:**

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Az f előtolási értékeket 10%-kal és a  $v_c$  értékeket 30%-kal csökkentse.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány  $D_c$ : 13 - 17,5 mm

Hasznos hossz  $L_1$ : 156 mm

Morse-kúp MK méret: 2

Szorítócsavarok: 232990 TX8

**Műszaki leírás**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Szorítócsavarok     | 232990 TX8       |
| Ø tartomány $D_c$   | 13 - 17,5 mm     |
| Hasznos hossz $L_1$ | 156 mm           |
| Morse-kúp MK méret  | 2                |
| Vágóélek száma Z    | 2                |
| Kivitel             | 12×D             |
| Szár                | Morse kúp        |
| belső hűtés         | igen             |
| Termék fajtája      | Váltólapkás fúró |

