

**Alaptest MK szár, belső hűtéssel, 8xD, Típus: 13****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232274 13
GTIN	4062406105990
Árucikk kategória	22G

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtéssel.

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Az f előtolási értékeket 5%-kal és a v_c értékeket 10%-kal csökkentse.

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c : 13 - 17,5 mm

Hasznos hossz L_1 : 114,3 mm

Morse-kúp MK méret: 2

Szorítócsavarok: 232990 TX8

Műszaki leírás

Ø tartomány D_c	13 - 17,5 mm
Szorítócsavarok	232990 TX8
Hasznos hossz L_1	114,3 mm
Morse-kúp MK méret	2
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	8xD
Szár	Morse kúp
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Váltólapkás fúró