

**Alaptest MK szár, belső hűtéssel, 8xD, Típus: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232274 25
GTIN	4062406106010
Árucikk kategória	22G

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtéssel.

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Az f előtolási értékeket 5%-kal és a v_c értékeket 10%-kal csökkentse.

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c : 25 - 35 mm

Hasznos hossz L_1 : 289 mm

Morse-kúp MK méret: 4

Szorítócsavarok: 232990 TX15

Műszaki leírás

Ø tartomány D_c	25 - 35 mm
Hasznos hossz L_1	289 mm
Szorítócsavarok	232990 TX15
Morse-kúp MK méret	4
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	8xD
Szár	Morse kúp
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Váltólapkás fúró