

**Alaptest MK szár, belső hűtéssel, 8xD, Típus: 18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232274 18
GTIN	4062406106003
Árucikk kategória	22G

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtéssel.

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Az f előtolási értékeket 5%-kal és a v_c értékeket 10%-kal csökkentse.

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c : 18 - 24 mm

Hasznos hossz L_1 : 273,1 mm

Morse-kúp MK méret: 3

Szorítócsavarok: 232990 TX9

Műszaki leírás

Szorítócsavarok	232990 TX9
Hasznos hossz L_1	273,1 mm
Ø tartomány D_c	18 - 24 mm
Morse-kúp MK méret	3
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	8xD
Szár	Morse kúp
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Váltólapkás fúró