

**Alaptest MK szár, belső hűtéssel, 3xD, Típus: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232272 25
GTIN	4062406105891
Árucikk kategória	22G

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtéssel.

Egyenes hornyú.**Figyelem:**MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c: 25 - 35 mmHasznos hossz L₁: 85,7 mm

Morse-kúp MK méret: 4

Szorítócsavarok: 232990 TX15

Műszaki leírás

Szorítócsavarok	232990 TX15
Hasznos hossz L ₁	85,7 mm
Morse-kúp MK méret	4
Ø tartomány D _c	25 - 35 mm
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	3xD
Szár	Morse kúp
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Váltólapkás fúró