

**Alaptest MK szár, belső hűtéssel, 5×D, Típus: 18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232273 18
GTIN	4062406105945
Árucikk kategória	22G

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtéssel.

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c: 18 - 24 mm

Hasznos hossz L₁: 171,5 mm

Morse-kúp MK méret: 3

Szorítócsavarok: 232990 TX9

Műszaki leírás

Morse-kúp MK méret	3
Szorítócsavarok	232990 TX9
Hasznos hossz L ₁	171,5 mm
Ø tartomány D _c	18 - 24 mm
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	5×D
Szár	Morse kúp
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

