

**Alaptest MK szár, belső hűtéssel, 12×D, Típus: 12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232275 12
GTIN	4062406106041
Árucikk kategória	22G

**Leírás****Kivitel:**

Belső hűtéssel.

**Figyelem:**

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Az f előtolási értékeket 10%-kal és a  $v_c$  értékeket 30%-kal csökkentse.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány  $D_c$ : 12 - 12,5 mm

Hasznos hossz  $L_1$ : 144 mm

Morse-kúp MK méret: 2

Szorítócsavarok: 232990 TX7

**Műszaki leírás**

Szorítócsavarok	232990 TX7
Ø tartomány $D_c$	12 - 12,5 mm
Hasznos hossz $L_1$	144 mm
Morse-kúp MK méret	2
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	12×D
Szár	Morse kúp
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

