



Alaptest MK szár, belső hűtéssel, 8xD, Típus: 36



Rendelési adatok

Rendelés száma	232274 36
GTIN	4062406106027
Árucikk kategória	22G

Leírás

Kivitel:

Max. IT10 pontosságú furatokhoz.

Belső hűtéssel. **Egyenes hornyú.**

Figyelem:

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Az f előtolási értékeket 5%-kal és a v_c értékeket 10%-kal csökkentse.

Műszaki leírás

Morse-kúp MK méret	4
Ø tartomány D_c	36 - 47 mm
Szorítócsavarok	232990 TX20
Hasznos hossz L_1	349,3 mm
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	8xD
Szár	Morse kúp
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

