

**Alaptest MK szár, belső hűtéssel, 3×D, Típus: 36****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232272 36
GTIN	4062406105907
Árucikk kategória	22G

**Leírás****Kivitel:**

Belső hűtéssel.

**Egyenes hornyú.****Figyelem:**MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D<sub>c</sub>: 36 - 47 mmHasznos hossz L<sub>1</sub>: 120,6 mm

Morse-kúp MK méret: 4

Szorítócsavarok: 232990 TX20

**Műszaki leírás**

Ø tartomány D <sub>c</sub>	36 - 47 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	120,6 mm
Szorítócsavarok	232990 TX20
Morse-kúp MK méret	4
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	3×D
Szár	Morse kúp
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Váltólapkás fúró