

**Alaptest MK szár, belső hűtéssel, 8xD, Típus: 48****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232274 48
GTIN	4062406106034
Árucikk kategória	22G

**Leírás****Kivitel:**

Max. IT10 pontosságú furatokhoz.

Belső hűtéssel. **Egyenes hornyú.**

**Figyelem:**

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Az f előtolási értékeket 5%-kal és a  $v_c$  értékeket 10%-kal csökkentse.

**Műszaki leírás**

Ø tartomány $D_c$	48 - 65 mm
Morse-kúp MK méret	5
Hasznos hossz $L_1$	422,3 mm
Szorítócsavarok	232990 TX20
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	8xD
Szár	Morse kúp
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

