

**HOLEX****Alaptest MK szár, belső hűtéssel, 12×D, Típus: 48****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232275 48
GTIN	4062406106096
Árucikk kategória	22G

**Leírás****Kivitel:**

Max. IT10 pontosságú furatokhoz.

Belső hűtéssel. **Egyenes hornyú.**

**Figyelem:**

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Az f előtolási értékeket 10%-kal és a  $v_c$  értékeket 30%-kal csökkentse.

**Műszaki leírás**

Morse-kúp MK méret	5
Szorítócsavarok	232990 TX20
Ø tartomány $D_c$	48 - 65 mm
Hasznos hossz $L_1$	576 mm
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	12×D
Szár	Morse kúp
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró