



## Alaptest MK szár, belső hűtéssel, 5×D, Típus: 12



### Rendelési adatok

Rendelés száma	232273 12
GTIN	4062406105921
Árucikk kategória	22G

### Leírás

**Kivitel:**

Belső hűtéssel.

**Figyelem:**

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D<sub>c</sub>: 12 - 12,5 mm

Hasznos hossz L<sub>1</sub>: 60,3 mm

Morse-kúp MK méret: 2

Szorítócsavarok: 232990 TX7

### Műszaki leírás

Hasznos hossz L <sub>1</sub>	60,3 mm
Morse-kúp MK méret	2
Szorítócsavarok	232990 TX7
Ø tartomány D <sub>c</sub>	12 - 12,5 mm
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	5×D
Szár	Morse kúp
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

