

**Alaptest MK szár, belső hűtéssel, 8xD, Típus: 12****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 232274 12 |
| GTIN | 4062406105983 |
| Árucikk kategória | 22G |

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtéssel.

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Az f előtolási értékeket 5%-kal és a v_c értékeket 10%-kal csökkentse.

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c : 12 - 12,5 mm

Hasznos hossz L_1 : 111,1 mm

Morse-kúp MK méret: 2

Szorítócsavarok: 232990 TX7

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|--------------|
| Ø tartomány D_c | 12 - 12,5 mm |
| Hasznos hossz L_1 | 111,1 mm |
| Morse-kúp MK méret | 2 |
| Szorítócsavarok | 232990 TX7 |
| Vágóélek száma Z | 2 |
| Kivitel | 8xD |
| Szár | Morse kúp |
| belső hűtés | igen |

Termék fajtája

Váltólapkás fúró