

**Alaptest MK szár, belső hűtéssel, 5×D, Típus: 48****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232273 48
GTIN	4062406105976
Árucikk kategória	22G

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtéssel.

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c: 48 - 65 mm

Hasznos hossz L₁: 231,8 mm

Morse-kúp MK méret: 5

Szorítócsavarok: 232990 TX20

Műszaki leírás

Hasznos hossz L ₁	231,8 mm
Morse-kúp MK méret	5
Ø tartomány D _c	48 - 65 mm
Szorítócsavarok	232990 TX20
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	5×D
Szár	Morse kúp
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

