

Garant GRIDLINE

**Vario munkapad 24G házzal, elektromos magasságállítással, bambusz munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1500/DEmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	923291 1500/DE
GTIN	4062406103231
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítővel. Fokozatmentes elektromos magasságállítás. Magasságállítás gombbal. Csatlakozó kábel földelt csatlakozóval. Csatlakozó vezeték 250 V / 50 Hz maximum 340 W. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható.

**Funkció:**

IP20: Védett  $\varnothing < 12$  mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

**Elhelyezés:**

Fiók előlap magasság mm: 75, 150

**Tartalom:**

2 × elektromos magasságállítású lábrész, 1 × pár sarokmerezítő, fiókház, munkalap.

**Opcionális tartozék:**

Kiegészítő tartozékokat, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

**Szín:**

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

A szállítás összeszerelés nélkül történik. A gomb pozíciója szabadon megválasztható. Egymás melletti felállításnál a 927220 sz. oldallemez kötelezően szükséges.

## Műszaki leírás

ComfortClose	nem
Munkalap hossza	1500 mm
Emelési sebesség	9 mm/s
Fiókház hasznos magassága	225 mm
Tápfeszültség	250 V
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókház magassága	300 mm
Fiókház szélessége	600 mm
Fiókház mélysége	650 mm
Maximális teherbírás	400 kg
Sorozat	vario
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiókok száma	2
Magasságállítási tartomány	850 - 1050 mm
Súly	90 kg
Munkalap vastagsága	50 mm
IP védettségi osztály	IP 20
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Bemenet csatlakozó típus	F
Névleges feszültség	250 V
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet

Anyagvastagság	1 mm
Munkaállomás állítható magassága	850-1050 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Magasságállítás kivitele	elektromos
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

## Tartozék

Fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927800 150
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21