

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 24G házzal, elektromos magasságállítással, bükk-multiplex munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1000/DEmm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	923294 1000/DE
GTIN	4062406103255
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítőkkel. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítőkkel. Fokozatmentes elektromos magasságállítás. Magasságállítás gombbal. Csatlakozó kábel földelt csatlakozóval. Csatlakozó vezeték 250 V / 50 Hz maximum 340 W. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással. A 24G fiókház hengerzárral központi módon zárható.

Funkció:

IP20: Védett $\varnothing < 12$ mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 75, 150

Tartalom:

2 × elektromos magasságállítós lábrész, 1 × pár sarokmerezítő, fiókház, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoporthoz.

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A szállítás összeszerelés nélkül történik. A gomb pozíciója szabadon megválasztható. Egymás melletti felállításnál a 927220 sz. oldallemez kötelezően szükséges.

Műszaki leírás

ComfortClose	nem
Magasságállítási tartomány	850 - 1050 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiókház magassága	300 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókok száma	2
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiókház szélessége	600 mm
Munkalap hossza	1000 mm
Sorozat	vario
Fiókház hasznos magassága	225 mm
Fiókház mélysége	650 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Súly	74 kg
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Maximális teherbírás	400 kg
Emelési sebesség	9 mm/s
Tápfeszültség	250 V
IP védettség osztály	IP 20
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Bemenet csatlakozó típus	F

Névleges feszültség	250 V
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkaállomás állítható magassága	850-1050 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Magasságállítás kivitele	Elektromos
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927800 150