

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 24G házzal, elektromos magasságállítással, bükk-multiplex munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 2000/DEmm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	923294 2000/DE
GTIN	4062406103279
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítővel. Fokozatmentes elektromos magasságállítás. Magasságállítás gombbal. Csatlakozó kábel földelt csatlakozóval. Csatlakozó vezeték 250 V / 50 Hz maximum 340 W. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható.

Funkció:

IP20: Védett $\varnothing < 12$ mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 75, 150

Tartalom:

2 × elektromos magasságállítósú lábrész, 1 × pár sarokmerezítő, fiókház, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoporthoz.

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A szállítás összeszerelés nélkül történik. A gomb pozíciója szabadon megválasztható. Egymás melletti felállításnál a 927220 sz. oldallemez kötelezően szükséges.

Műszaki leírás

Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Sorozat	vario
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiókház szélessége	600 mm
Magasságállítási tartomány	850 - 1050 mm
Maximális teherbírás	400 kg
Tápfeszültség	250 V
Emelési sebesség	9 mm/s
Fiókok száma	2
ComfortClose	nem
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Munkalap hossza	2000 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiókház mélysége	650 mm
Fiókház magassága	300 mm
Súly	104 kg
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Munkalap mélysége	750 mm
Fiókház hasznos magassága	225 mm
IP védettség osztály	IP 20
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	F
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm

Munkaállomás állítható magassága	850-1050 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Magasságállítás kivitele	Elektromos
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927800 150
Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz,5 darabos Méretek G-ben 20X20	951885 20X20
Csavarhúzó készlet Szerszámok száma 10	953521 10
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 75/3	950320 75/3
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 20X20	951910 20X20
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 75/1	950320 75/1
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 150/5	950320 150/5
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 75/2	950320 75/2
Védőbetét fiókokhoz Méretek G-ben 20X20	951830 20X20

Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75
easyPick kisalkatrész tartó készlet Fiók előlap magasság / típus 75/3	950300 75/3
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 150/4	950320 150/4
easyPick kisalkatrész tartó készlet Fiók előlap magasság / típus 75/1	950300 75/1
Fogó készlet Szerszámok száma 5	954305 5
easyPick kisalkatrész tartó készlet Fiók előlap magasság / típus 75/2	950300 75/2