

**3M****2K ragasztó, Gyártó azonosító: DP8405****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083374 DP8405
GTIN	051115689635
Árucikk kategória	08M

**Leírás****Kivitel:**

Gyorsan és könnyen feldolgozható **szívósan rugalmas 2K ragasztóanyag** tartósan szilárd kötésekhez. Szobahőmérsékleten szárad. Szívósan rugalmas és ütésálló akrilát ragasztó alkalmas műanyagok, mint ABS, PC, PMMA és PVC nagy szilárdságú ragasztásához.

**Felhasználás:**

Használjon 083373 sz. PISTOLE méretű kézi adagolópisztolyt a 083375 sz. KOLBEN10 méretű előtöltő dugattyúval és a 083375 sz. MIXER méretű keverőcsővel.

**Műszaki leírás**

Veszélyes anyag jelölés	GHS02: Láng
Veszélyes anyag jelölés	GHS07 figyelem
Veszélyes anyag jelölés	GHS09 környezetre veszélyes
Húzó-nyírószilárdság	17 N/mm <sup>2</sup>
Gyártó jelölése	DP8405
Dinamikus viszkozitás	50000 mPas

Festék	zöld
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	24 hónap
Szakítószilárdság	30 N/mm <sup>2</sup>
Tulajdonság	Semleges szagú
Tulajdonság	Szívósan rugalmas
Feldolgozási hőmérséklet	20 °C
UN szám	UN1133
Kémiai alap	akrilát
Veszélyes áru kategória	3
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-40 °C
Tárolási hőmérséklet	15 °C
Úrtartalom	45 g
Felhasználási tartomány	Porfestett felületek
Alak	folyékony
Alkalmas anyagok	Műanyag
Alkalmas anyagok	fém
Sűrűség	1,07 g/cm <sup>3</sup>
Üzemi szilárdság	15 min
Száradás	14 - 16 min
Maximális hézagméret	0,3 mm
Ütéseknek és vibrációnak ellenáll	igen
Átfedési szilárdság	30 N/mm <sup>2</sup>
Termék fajtája	Kétkomponenses ragasztó

## Tartozék

2K ragasztó tartozékok Kivitel MIXER	083375 MIXER
2K ragasztó tartozékok Kivitel KOLBEN10	083375 KOLBEN10
Kézi adagolópisztoly Kivitel PISTOLE	083373 PISTOLE

