

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 24G házzal, elektromos magasságállítással, sötét Eluplan munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 2000/DEmm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	923297 2000/DE
GTIN	4062406103309
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábreszek keresztmerezítővel. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítővel. Fokozatmentes elektromos magasságállítás. Magasságállítás gombbal. Csatlakozó kábel földelt csatlakozóval. Csatlakozó vezeték 250 V / 50 Hz maximum 340 W. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható.

Funkció:

IP20: Védett $\varnothing < 12$ mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 75, 150

Tartalom:

2 × elektromos magasságállítós lábész, 1 × pár sarokmerezítő, fiókház, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoporthoz.

Szín:

Ház, lábész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A szállítás összeszerelés nélkül történik. A gomb pozíciója szabadon megválasztható. Egymás melletti felállításnál a 927220 sz. oldallemez kötelezően szükséges.

Műszaki leírás

Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiókház hasznos magassága	225 mm
Súly	104 kg
Fiókok száma	2
Munkalap mélysége	750 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Sorozat	vario
Fiókház magassága	300 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiókház szélessége	600 mm
Munkalap hossza	2000 mm
Magasságállítási tartomány	850 - 1050 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Tápfeszültség	250 V
Maximális teherbírás	400 kg
ComfortClose	nem
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókház mélysége	650 mm
Emelési sebesség	9 mm/s
IP védettségi osztály	IP 20
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	F
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm

Munkaállomás állítható magassága	850-1050 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Magasságállítás kivitele	Elektromos
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad