

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 24G házzal, elektromos magasságállítással, sötét Eluplan munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1500/DEmm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	923297 1500/DE
GTIN	4062406103293
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítővel. Fokozatmentes elektromos magasságállítás. Magasságállítás gombbal. Csatlakozó kábel földelt csatlakozóval. Csatlakozó vezeték 250 V / 50 Hz maximum 340 W. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható.

Funkció:

IP20: Védett $\varnothing < 12$ mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 75, 150

Tartalom:

2 × elektromos magasságállítósú lábrész, 1 × pár sarokmerezítő, fiókház, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoporthoz.

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A szállítás összeszerelés nélkül történik. A gomb pozíciója szabadon megválasztható. Egymás melletti felállításnál a 927220 sz. oldallemez kötelezően szükséges.

Műszaki leírás

Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiókház szélessége	600 mm
Maximális teherbírás	400 kg
Munkalap hossza	1500 mm
ComfortClose	nem
Fiókház hasznos magassága	225 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Magasságállítási tartomány	850 - 1050 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Sorozat	vario
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Munkalap mélysége	750 mm
Fiókház mélysége	650 mm
Emelési sebesség	9 mm/s
Fiókok száma	2
Tápfeszültség	250 V
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Súly	90 kg
Fiókház magassága	300 mm
IP védettségi osztály	IP 20
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	F
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet

Anyagvastagság	1 mm
Munkaállomás állítható magassága	850-1050 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Magasságállítás kivitele	Elektromos
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad