


Garant**Munkalap Sötétszürke műanyag bevonattal (Eluplan), Mélység 750 mm,
Munkalap hossza: 2500mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 926241 2500 |
| GTIN | 4062406106553 |
| Árucikk kategória | 9GG |

Leírás**Kivitel:**

Munkalap mélysége 750 mm, vastagsága 50 mm: A munkalap alsó oldalán furatokkal fiókházak és lábrészek rögzítéséhez (Vario alkotóelemek).

Munkalapok **szereelő, vizsgáló** és **labor** munkaállomásokhoz. A felület állandóan antisztatikus, rendkívül kopásálló, közepesen kemény 2 mm vastag rétegből áll. Az ST fa mag középső réteg és az ellenoldal garantálja a vetemedésmentes munkalapot. A homlokoldal világosszürke, 3 mm vastag ABS élfóliával rendelkezik. Olajjal, zsírral, és enyhe savakkal és lúgokkal szemben nagy mértékben ellenálló. (Ezek azonban ártnak a felület megjelenésének.)

Figyelem:

Az Eluplan műanyag bevonat **nem színtartó**, a nap- ill. fénysugarak következtében előforduló színváltozások reklamációra nem jogosítanak fel.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------|--|
| Munkalap felülete | A bevonat antisztatikus, nagyon kopásálló, közepesen kemény, nem színtartó |
| Munkalap felületének színe | sötétszürke |
| Hossz | 2500 mm |

| | |
|----------------------|--|
| Munkalap anyaga | ST fa mag Eluplan-műanyag bevonattal |
| Munkalap burkolat | Eluplan (műanyag), (linóleum bevonat) |
| Vastagság | 50 mm |
| ABS élfólia | 3 mm |
| Burkolat vastagsága | 2 mm |
| Terméknév attribútum | Mélység 750 mm |
| Mélység | 750 mm |
| Termék fajtája | Munkapad munkalap |