

**Garant****Szerszámbe fogó becsavarozható maróhoz menettel, BT 50, Menet M × hossz  
L1: M16X100****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303141 M16X100
GTIN	4062406106201
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Minden szár keményen felszabályozva.

**Felhasználás:**

Menetes becsavarozható marók befogásához.

**Különleges tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz.

Forgácsolási stratégia: HSC

A-méret kinyúlási hossz: 138 mm

Furat Ø D<sub>1</sub> túrás IT6: 17 mm

Ø D<sub>2</sub>: 29 mm

Külső Ø D: 36 mm

Hasznos hossz L<sub>1</sub>: 100 mm

L<sub>2</sub>: 10 mm

**Műszaki leírás**

Hasznos hossz L <sub>1</sub>	100 mm
L <sub>2</sub>	10 mm
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Külső Ø D	36 mm
A-méret kinyúlási hossz	138 mm

Menet M	M16×100
Furat Ø D <sub>1</sub> túrés IT6	17 mm
Befogó	BT 50
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó

## Tartozék

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308780 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308812 50
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308810 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50