

**Garant****Szerszámbe fogó becsavarozható maróhoz menettel, BT 50, Menet M × hossz  
L1: M8X50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303141 M8X50
GTIN	4062406106140
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Minden szár keményen felszabályozva.

**Felhasználás:**

Menetes becsavarozható marók befogásához.

**Különleges tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz.

Forgácsolási stratégia: HSC

A-méret kinyúlási hossz: 88 mm

Furat  $\varnothing D_1$  tűrés IT6: 8,5 mm

$\varnothing D_2$ : 13 mm

Külső  $\varnothing D$ : 23 mm

Hasznos hossz  $L_1$ : 50 mm

$L_2$ : 5 mm

**Műszaki leírás**

Külső $\varnothing D$	23 mm
$\varnothing D_2$	13 mm
Menet M	M8×50
$L_2$	5 mm
Hasznos hossz $L_1$	50 mm

A-méret kinyúlási hossz	88 mm
Furat Ø D <sub>1</sub> túrés IT6	8,5 mm
Befogó	BT 50
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó

## Tartozék

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308810 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308812 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308780 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50