

Garant**Szerszámbe fogó becsavarozható maróhoz menettel, BT 50, Menet M × hossz
L1: M16X50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303141 M16X50
GTIN	4062406106195
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Minden szár keményen felszabályozva.

Felhasználás:

Menetes becsavarozható marók befogásához.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz.

Forgácsolási stratégia: HSC

A-méret kinyúlási hossz: 88 mm

Furat Ø D₁ tűrés IT6: 17 mm

Ø D₂: 29 mm

Külső Ø D: 29 mm

Hasznos hossz L₁: 50 mm

L₂: 10 mm

Műszaki leírás

L ₂	10 mm
Ø D ₂	29 mm
Hasznos hossz L ₁	50 mm
A-méret kinyúlási hossz	88 mm
Furat Ø D ₁ tűrés IT6	17 mm

Menet M	M16×50
Külső Ø D	29 mm
Befogó	BT 50
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó

Tartozék

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308810 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308780 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308812 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50