

Garant**Szerszámbefogó becsavarozható maróhoz menettel, BT 50, Menet M × hossz L1: M12X50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303141 M12X50
GTIN	4062406106171
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Minden szár keményen felszabályozva.

Felhasználás:

Menetes becsavarozható marók befogásához.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz.

Forgácsolási stratégia: HSC

A-méret kinyúlási hossz: 88 mm

Furat $\varnothing D_1$ tűrés IT6: 12,5 mm

$\varnothing D_2$: 21 mm

Külső $\varnothing D$: 24 mm

Hasznos hossz L₁: 50 mm

L₂: 10 mm

Műszaki leírás

Külső $\varnothing D$	24 mm
Furat $\varnothing D_1$ tűrés IT6	12,5 mm
L ₂	10 mm
Menet M	M12×50
$\varnothing D_2$	21 mm

A-méret kinyúlási hossz	88 mm
Hasznos hossz L ₁	50 mm
Befogó	BT 50
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó

Tartozék

Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308812 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308780 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308810 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50