

**Garant****Szerszámbe fogó becsavarozható maróhoz menettel, BT 50, Menet M × hossz L1: M10X100****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303141 M10X100
GTIN	4062406106164
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Minden szár keményen felszabályozva.

**Felhasználás:**

Menetes becsavarozható marók befogásához.

**Különleges tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz.

Forgácsolási stratégia: HSC

A-méret kinyúlási hossz: 138 mm

Furat Ø D<sub>1</sub> tűrés IT6: 10,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 18 mm

Külső Ø D: 32 mm

Hasznos hossz L<sub>1</sub>: 100 mm

L<sub>2</sub>: 10 mm

**Műszaki leírás**

Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Menet M	M10×100
Furat Ø D <sub>1</sub> tűrés IT6	10,5 mm
Külső Ø D	32 mm
A-méret kinyúlási hossz	138 mm

L <sub>2</sub>	10 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	100 mm
Befogó	BT 50
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Beccsavarozható maró befogó

## Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308810 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308780 50
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308812 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50