

**Garant****Szerszámbefogó becsavarozható maróhoz menettel Kúpos alak, HSK-A 100,  
Menet M × hossz L1: M12X100****Rendelési adatok**

Rendelés száma	307046 M12X100
GTIN	4062406106973
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Kúpos felépítésű.  
Balluff/RFID chip furattal.

**Felhasználás:**

Menetes becsavarozható marók befogásához.

**Opcionális tartozék:**

Hosszabbító 301358 sz., szűkítő 301359 sz., hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

**Figyelem:**

Tömör keményfém befogók ill. hosszabbítók becsavarozható maróhoz, lásd 301374 – 301379 sz. és 301361 – 301368 sz.

**Műszaki leírás**

Furat $\varnothing D_1$	12,5 mm
A-méret kinyúlási hossz	129 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
Külső $\varnothing D$	33 mm
Menet M	M12X100
L <sub>2</sub>	10 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	100 mm

Befogó	HSK-A 100
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó