

Garant**Szerszámbefogó becsavarozható maróhoz menettel Kúpos alak, HSK-A 63,
Menet M × hossz L1: M12X150****Rendelési adatok**

Rendelés száma	307044 M12X150
GTIN	4062406106867
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Kúpos felépítésű.
Balluff/RFID chip furattal.

Felhasználás:

Menetes becsavarozható marók befogásához.

Opcionális tartozék:

Hosszabbító 301358 sz., szűkítő 301359 sz., hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

Figyelem:

Tömör keményfém befogók ill. hosszabbítók becsavarozható maróhoz, lásd 301374 – 301379 sz. és 301361 – 301368 sz.

Műszaki leírás

Külső Ø D	40 mm
Furat Ø D ₁	12,5 mm
L ₂	5 mm
A-méret kinyúlási hossz	176 mm
Menet M	M12×150
Hasznos hossz L ₁	150 mm
Ø D ₂	21 mm

Befogó	HSK-A 63
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó