

Garant GRIDLINE

**Folyadéktároló szekrény műanyag kannákkal, Magasság mm / műanyag kannák száma: 1500/14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	980022 1500/14
GTIN	4062406107048
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

Stabil acéllemez szerkezet megerősített szárnyas ajtókkal, **hengerzárral** ellátott fogantyúval zárható. A szekrényház **egyenkénti fiókkihúzással** van felszerelve. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosításával egyszerre mindig csak 1 fiók nyitható. A szekrény nem borul fel. Kihúzható polcok és fiókok rögzítéséhez 25 mm-es osztással.

Folyadéktároló szekrény **műanyag** olajos kannákkal felszerelve (980060 sz.).

**Elhelyezés:**

Kihúzható polclapok száma: 3

Olajos kannák (10 liter) száma: 10

Olajos kannák (25 liter) száma: 4

Olajgyűjtő tálcák száma: 1

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A szekrény olajos kannák nélkül is használható. Felszereltség igény szerint: A hozzávaló kihúzható polcokat lásd a 980052 sz. alatt.

**Műszaki leírás**

Hasznos magasság	1350 mm
Szélesség	750 mm
Szekrény előlap	Tömör lemez szárnyas ajtó
Magasság	1500 mm
Mélység	700 mm
Súly	136 kg
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	200 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Olajtároló szekrény