

Garant GRIDLINE

**Folyadéktároló szekrény üres, Magasság mm / műanyag kannák száma: 1500****Rendelési adatok**

Rendelés száma	980032 1500
GTIN	4062406107055
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

Stabil acéllemez szerkezet megerősített szárnyas ajtókkal, **hengerzárral** ellátott fogantyúval zárható. A szekrényház **egyenkénti fiókkihúzással** van felszerelve. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosításával egyszerre mindig csak 1 fiók nyitható. A szekrény nem borul fel. Kihúzható polcok és fiókok rögzítéséhez 25 mm-es osztással.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A szekrény olajos kannák nélkül is használható. Felszereltség igény szerint: A hozzávaló kihúzható polcokat lásd a 980052 sz. alatt.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 1500 mm

Szélesség: 750 mm

Mélység: 700 mm

Hasznos magasság: 1350 mm

Súly: 77 kg

**Műszaki leírás**

Magasság	1500 mm
Súly	77 kg
Hasznos magasság	1350 mm
Mélység	700 mm
Szekrény előlap	Tömör lemez szárnyas ajtó
Szélesség	750 mm
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Olajtároló szekrény