

Garant**Special legyezős csiszolótárcsa (ZA) lamella túlnyúlás, Ø 125 mm, Szemcsézet: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566295 40
GTIN	4045197720450
Árucikk kategória	51M

Leírás**Kivitel:**

Legyezős csiszolótárcsa **extra nagy lamella túllógással (10 mm)**. Nagy leválasztási teljesítmény és hosszú élettartam a kiváló minőségű **cirkon korundnak (ZA)** köszönhetően robusztus kevert szöveten. Nagy csiszolóteljesítményű bevonat hűvös csiszoláshoz.

- **Kúpos alak – él- / hegesztési varrat megmunkálásához és felületcsiszoláshoz 15–25° munkaszöggel.**

Felhasználás:

Ideális **felület- és kontúr-csiszolási** feladatokhoz és **nehezen hozzáférhető helyek** megmunkálásához, mint pl. sarokvarratok csiszolásához.

Műszaki leírás

Furat Ø	22,23 mm
Alak leírása	Ferde, lamella túlnyúlása
Szemcsézet	40
Tárcsa Ø	125 mm

Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 125 mm
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		