



Nemesített horonycsap, Horonyszélesség S: 18mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	313805 18
GTIN	2050001929891
Árucikk kategória	33T

Leírás

Kivitel:

Precíziós köszörülésű és nemesített.

Alkalmazható:

Röhm KFD-HE gyártmány.

Tartalom:

Horonycsapok hatszög csavarok DIN 912 – 12.9!

Figyelem:

További betétpofák T-horonyhoz a gyártótól szállíthatók külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Röhm KFD-HE gyártmányhoz	315
Magasság H	33,5 mm
Max. meghúzási nyomaték	130 Nm
Furattávolság b	30 mm
Menet G	M14

Lépcsőmagasság h	13,5 mm
Horonyszélesség S	18 mm
Termék fajtája	Horonycsap