



## Nemesített horonycsap, Horonyszélesség S: 16mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	313805 16
GTIN	2050001929884
Árucikk kategória	33T

### Leírás

**Kivitel:**

Precíziós köszörülésű és nemesített.

**Alkalmazható:**

Röhm KFD-HE gyártmány.

**Tartalom:**

Horonycsapok hatszög csavarok DIN 912 – 12.9!

**Figyelem:**

További betétpofák T-horonyhoz a gyártótól szállíthatók külön ajánlatkérésre.

### Műszaki leírás

Max. meghúzási nyomaték	70 Nm
Röhm KFD-HE gyártmányhoz	254
Furattávolság b	30 mm
Magasság H	21,5 mm
Menet G	M12

Lépcsőmagasság h	8,5 mm
Horonyszélesség S	16 mm
Termék fajtája	Horonycsap