



Nemesített horonycsap, Horonyszélesség S: 12mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	313805 12
GTIN	2050001929860
Árucikk kategória	33T

Leírás

Kivitel:

Precíziós köszörülésű és nemesített.

Alkalmazható:

Röhm KFD-HE gyártmány.

Tartalom:

Horonycsapok hatszög csavarok DIN 912 – 12.9!

Figyelem:

További betétpofák T-horonyhoz a gyártótól szállíthatók külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Magasság H	18,5 mm
Furattávolság b	20 mm
Max. meghúzási nyomaték	50 Nm
Röhm KFD-HE gyártmányhoz	170
Menet G	M10

Lépcsőmagasság h	7,5 mm
Horonyszélesség S	12 mm
Termék fajtája	Horonycsap