



Tűs feliratozó FlyMarker® mini 120/45 akkumulátoros működtetés, Akkumulátor kapacitás: 2X4Ah



Rendelési adatok

Rendelés száma	085761 2X4
GTIN	
Árucikk kategória	04F

Leírás

Kivitel:

A legkülönbözőbb anyagokból (acél, nemesacél, alumínium, vörösréz, sárgaréz, műanyagok, szerszámacél, edzett acélok 62 HRC-ig, stb.) készült egyedi és sorozatgyártott alkatrészek tartós, jelöléséhez, feliratozásához.

- **Nagyteljesítményű, elektromágneses jelölőtű meghajtás.**
- **Egyszerű, magától értetődően kezelhető szoftver jelszóvédelemmel.**
- **Csatlakozók: USB-A, USB-B és Ethernet.**
- **Feliratozás: Pontmátrix 5×7 vagy 9×13 raszterben, betűméret 1,0 – 10,0 mm és nagyobb.**
- **10,0 mm-nél nagyobb betűtípus és betűméret külön ajánlatkérésre.**
- **Kiváló minőségű, kettős megvezetésű lineáris vezetők a pontos feliratozási eredmények érdekében.**
- **Íves felületek feliratozása radiálisan és axiálisan, valamint körív feliratozás.**
- **HPGL csomag (egyedi logók és vizsgálati jelölések készítéséhez, a CE jelölést tartalmazza.)**
- **Komfort csomag (pl. a réteg felismeréséhez, előpozícionáláshoz, többszörös feliratozáshoz, stb.)**
- **Belső memória több száz jelölési fájl, font és logó számára.**
- **15 nyelven elérhető.**
- **Nagy felbontású színes kijelző.**

- **Feliratozás előnézet a biztos jelölésekhez.**
- **Törésálló ház.**

FlyMarker® mini 120/45 18 V. Különösen kézre álló, 100%-ban mobil **akkus kézi jelölőrendszer** integrált billentyűzettel és nagy felbontású színes LC kijelzővel. Jelölési terület: 120 × 45 mm.

- **Stabilabb megvezető rendszer.**
- **Beütő mágnes, extra erős (opcionális).**

Tartalom:

Inkluzív célszerszám, tömör keményfém 90°-os jelölőtű. Szögmásoló csúszásmentes felülettel, beállító etalon és koffer, **2×18 V Li-Ion akku**, töltőkészülék.

Maximális feliratozási mező magasság: 45 mm

Akkumulátor kapacitás: 4 Ah

Névleges feszültség: 18 V

Súly akkumulátorral együtt: 3,2 kg

Műszaki leírás

Akkumulátor kapacitás	4 Ah
Gyártó jelölése	FlyMarker® mini 120/45
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Energiaellátás	Akkus
Névleges feszültség	18 V
Súly akkumulátorral együtt	3,2 kg
Maximális feliratozási mező szélesség	120 mm
Maximális feliratozási mező magasság	45 mm
Termék fajtája	Tűs feliratozó

Tartozék

Cserélhető akku Típus 4AH	085765 4AH
---------------------------	------------