

**Garant****Special legyezős csiszolótárcsa (ZA) lamella túlnyúlás, Ø 125 mm, Szemcsézet: 60****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566295 60
GTIN	4045197720467
Árucikk kategória	51M

**Leírás****Kivitel:**

Legyezős csiszolótárcsa **extra nagy lamella túllógással (10 mm)**. Nagy leválasztási teljesítmény és hosszú élettartam a kiváló minőségű **cirkon korundnak (ZA)** köszönhetően robusztus kevert szöveten. Nagy csiszolóteljesítményű bevonat hűvös csiszoláshoz.

- **Kúpos alak – él- / hegesztési varrat megmunkálásához és felületcsiszoláshoz 15–25° munkaszöggel.**

**Felhasználás:**

Ideális **felület- és kontúr-csiszolási** feladatokhoz és **nehezen hozzáférhető helyek** megmunkálásához, mint pl. sarokvarratok csiszolásához.

**Műszaki leírás**

Alak leírása	Ferde, lamella túlnyúlása
Furat Ø	22,23 mm
Szemcsézet	60
Tárcsa Ø	125 mm

Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 125 mm
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		