



Csavarbiztosító, 50 ml, Gyártó jelölése: 55-03



Rendelési adatok

Rendelés száma	083313 55-03
GTIN	2050002005211
Árucikk kategória	08G

Leírás

Kivitel:

Csavarbiztosító használata megakadályozza a csavarkötések véletlen meglazulását. Az egykomponenses anaerob ragasztóanyag alkalmas minden menettípushoz és formához. Tömíti a csavarkötéseket. A megszorulás megbízhatóan megakadályozható.

Felhasználás:

Alacsony szilárdságú – normál szerszámmal történő oldás könnyen lehetséges. **Közepes szilárdságú** – normál szerszámmal történő oldás még lehetséges. **Nagyszilárdságú** – Oldás csak speciális szerszámmal vagy hevítéssel (>150 °C) lehetséges. Közepes szilárdságú, csavarbiztosítóként és menettömítőként használható, 200 °C-ig, passzív anyagokhoz is, jelölésmentes.

Figyelem:

A menetes részeket a csavarbiztosító felhordása előtt tisztítsa meg 083391 sz. és a 083392 sz. univerzális tisztítóval. Az 50 ml-es palackok gyorsan és egyszerűen kezelhetők a 083344 sz. 50 méretű adagolóval.

Műszaki leírás

Max. M menetmérethez	M36
----------------------	-----

Gyártó jelölése	55-03
Legkisebb leszakadási nyomaték	18 - 23 Nm
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	12 hónap
Maximális hézagméret	0,25 mm
Lobbanáspont	100 °C
Úrtartalom	50 ml
Alkalmas anyagok	fém
Kémiai alap	Anaerob metakrilátok
Festék	kék
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Felhasználási tartomány	Csavarbiztosító
Felhasználási tartomány	Olajos felületek
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 200 °C
Alak	folyékony
Tulajdonság	Vibrációálló
Tulajdonság	Megakadályozza a megszorulást
Tulajdonság	Tixotróp
Tulajdonság	Tömít
Tulajdonság	Jelölésmentes
Üzemi szilárdság	1 - 3 óra
Száradás	10 - 20 min
Dinamikus viszkozitás	900 - 1500 mPas
Szétszerelés	Normál szerszámmal
Szilárdsági osztály	Közepes szilárdságú
Sűrűség	1,1 g/cm ³
Terméknév attribútum	50 ml
Termék fajtája	Csavarbiztosító

Tartozék

Tisztító és zsírtalanító spray Gyártói termékszám 7061	083391 7061
Tisztító és zsírtalanító spray Gyártói termékszám 7063	083392 7063
Perisztaltikus kézipumpa adagolóútú készlettel Flakonméret 50 ml	083344 50