

**Garant****Sarok munkalap keresztirányban ragasztott bambuszból, Kapcsolódó munkalap mélység: 800mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	926302 800
GTIN	4062406215156
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

1000×1000×50 mm méretű, 45°-os letöréssel a **800 mm mélységű munkalap** végén.

**Alkalmazható:**

927000 – 927042 sz., 927062 – 927068 sz. lábrész.

**Műszaki leírás**

Munkalap felülete	csiszolt, maradványok nélkül olajozva
Kapcsolódó munkalap mélység	800 mm
Ferde sarokrész	45°
Munkalap anyaga	Bambusz lamellák keresztirányú ragasztással
Lapvastagság	50 mm
Termék fajtája	Munkapad munkalap

**Tartozék**

Lábrész Magasság 650 mm	927000 650
Lábrész Magasság 900 mm	927000 900

Szűkebb távolságú lábrész Lábrész magassága 900 mm	927040 900
Szűkebb távolságú lábrész Lábrész magassága 800 mm	927040 800
Lábrész Magasság 800 mm	927000 800
Sarok energiaellátó sínönállóan felszerelhető Típushoz 1000	928421 1000
Lábrész Magasság 750 mm	927000 750
Tisztító- és ápoló olaj készlet Típus 1	926403 1