

Garant**Sarok munkalap Eterlux bevonattal, Kapcsolódó munkalap mélység: 750mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	926342 750
GTIN	4062406107185
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

1000×1000×50 mm méretű, 45°-os letöréssel a **750 mm mélységű munkalap** végén.

Alkalmazható:

927000 – 927042 sz., 927062 – 927068 sz. lábrész.

Műszaki leírás

ABS élfólia	3 mm
Kapcsolódó munkalap mélység	750 mm
Élfólia kivitele	4 oldalas
Munkalap anyaga	ST fa mag Eterlux bevonattal
Munkalap felülete	A bevonat nagyon karc- és hőálló
Burkolat vastagsága	2 mm
Munkalap burkolat	Eterlux (melamin / fenolgyanta)
Ferde sarokrész	45°
Műanyag bevonat színe	Világosszürke
Lapvastagság	50 mm
Termék fajtája	Munkapad munkalap

Tartozék

Lábrész Magasság 800 mm	927000 800
Lábrész Magasság 650 mm	927000 650
Lábrész Magasság 750 mm	927000 750
Sarok energiaellátó sínönállóan felszerelhető Típushoz 1000	928421 1000
Lábrész Magasság 900 mm	927000 900
Szűkebb távolságú lábrész Lábrész magassága 800 mm	927040 800
Szűkebb távolságú lábrész Lábrész magassága 900 mm	927040 900