



Csavarbiztosító, 250 ml, Gyártó jelölése: 32-18



Rendelési adatok

Rendelés száma	083314 32-18
GTIN	8029822013083
Árucikk kategória	08G

Leírás

Kivitel:

Csavarbiztosító használata megakadályozza a csavarkötések véletlen meglazulását. Az egykomponenses anaerob ragasztóanyag alkalmas minden menettípushoz és formához. Tömíti a csavarkötéseket. A megszorulás megbízhatóan megakadályozható.

Felhasználás:

Alacsony szilárdságú – normál szerszámmal történő oldás könnyen lehetséges. **Közepes szilárdságú** – normál szerszámmal történő oldás még lehetséges. **Nagyszilárdságú** – Oldás csak speciális szerszámmal vagy hevítéssel (>150 °C) lehetséges. Alacsony szilárdságú, könnyen szétszerelhető minden fémhez, jelölésmentes.

Figyelem:

A menetes részeket a csavarbiztosító felhordása előtt tisztítsa meg 083391 sz. és a 083392 sz. univerzális tisztítóval. Az 50 ml-es palackok gyorsan és egyszerűen kezelhetők a 083344 sz. 50 méretű adagolóval.

Műszaki leírás

Legkisebb leszakadási nyomaték	6 - 10 Nm
Gyártó jelölése	32-18

Max. M menetmérethez	M12
Maximális hézagméret	0,1 mm
Festék	Ibolyakék
Lobbanáspont	100 °C
Tulajdonság	Vibrációálló
Tulajdonság	Tömít
Tulajdonság	Megakadályozza a megszorulást
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	12 hónap
Felhasználási tartomány	Csavarbiztosító
Alkalmas anyagok	fém
Alak	folyékony
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 150 °C
Úrtartalom	250 ml
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Kémiai alap	Anaerob metakrilátok
Menetmérethez, col	1/4 coll
Üzemi szilárdság	3 - 6 óra
Száradás	15 - 20 min
Dinamikus viszkozitás	120 - 170 mPas
Szétszerelés	Normál szerszámmal
Szilárdsági osztály	Alacsony szilárdságú
Sűrűség	1,1 g/cm ³
Terméknév attribútum	250 ml
Termék fajtája	Csavarbiztosító

Tartozék

Tisztító és zsírtalanító spray Gyártói termékszám 7063	083392 7063
	083344 50

Perisztaltikus kézipumpa adagolóú készlettel Flakonméret
50 ml

Tisztító és zsírtalanító spray Gyártói termékszám 7061

083391 7061