



## Menetmérő huzal készlet, Huzal Ø: 1,650mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	422490 1,650
GTIN	2050001940926
Árucikk kategória	46P

### Leírás

**Kivitel:**

Edzett és leppelt menetmérő huzal, mattkrómozott tartó. A felfogó furatban lévő szorítógyűrű gondoskodik a mérőorsón való biztos, forgatható elhelyezkedésről.

**Felhasználás:**

Külső menet menetoldal Ø-nek meghatározásához a háromhuzalos módszer alapján, egy kengyeles mikrométer vagy egy hosszmérő pad segítségével.

**Tartalom:**

Egy készlet 1-1 egy mérőhuzalos tartóból és egy két mérőhuzalos tartóból áll műanyag dobozban.

**Figyelem:**

**Rendelésnél kérjük feltétlenül adja meg a mérőorsó Ø-t** (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm) .

### Műszaki leírás

Menetmérethez	M18 / M20 / M22
P menetemelkedéshez	2,5
M beállító etalon DIN 13 1. lap szerint	19,037 / 21,163 / 23,163 mm
Huzal Ø	1,65 mm

Hibahatár	± 1 µm
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	L16
Termék fajtája	Menetmérő huzal
Orsó Ø-höz	6,35 mm
Orsó Ø-höz	6,5 mm
Orsó Ø-höz	6,8 mm
Orsó Ø-höz	7,5 mm
Orsó Ø-höz	8 mm

### Szolgáltatások

KalibrálásMenetmérő huzal Típus GMD	028900 GMD
DAkKS kalibrálásMenetmérő huzal Típus GMD	028910 GMD