

**Külön mérőcsap 2. tűrési osztály, Típus: 6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	483941 6
GTIN	2050001862112
Árucikk kategória	48A

**Leírás****Kivitel:**

Mérőcsapok ötvözött szerszámacélból,  $60 \pm 2$  HRC. Csap: Edzett, megeresztett, köszörült és leppelt. Markolat: Gravírozott Ø-jelöléssel.

**Figyelem:**

Megrendeléskor **adja meg a kívánt Ø-t is**, pl. a 483940 sz. 2 méret, **0,35**.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	90 mm
Emelkedés	0,01 mm
Mérőhossz	60 mm
Névleges méret	5 - 5,99 mm
Kalibrálás	L5
Szabvány	DIN 2269
Tűrési osztály	2
Keménység	$60 \pm 2$ HRC
Alapanyag	ötvözött szerszámacél
Termék fajtája	Ellenőrző csap

**Szolgáltatások**

KalibrálásEllenőrző csap maximális Ø 20	028240 20
	028260 20

DAkKS kalibrálásEllenőrző csap maximális Ø 20